



ドリップバッグ表面

印刷可能枠(水色のガイド内)：W80×H100(mm)



ドリップバッグ裏面

印刷可能枠(水色のガイド内)：W80×H48(mm)



印刷可能範囲

- ・ドリップバッグ表面：W80mm × H100mm
- ・ドリップバッグ裏面：W80mm × H48mm

制作データについてのご注意点

- ・印刷可能範囲：水色のパス内(印刷可能枠)におさめてください。
- ・画像の配置：メニューバー「ファイル」→「配置」から該当ファイルを選択。「リンク」にはチェックを入れないでください。
- ・フォント：「Noto Sans JP (Medium)」を推奨しています。そぐわない場合は変更ください。
- ・テキスト：6pt 以上を指定ください。
- ・線の太さ：0.25pt 以上を指定ください。

保存・入稿についてのご依頼

- ・(仮テキスト) 必ず「①制作元 ai データ」と「②PDF」を保存・入稿してください。

利用可能な素材

下記の素材を使用し、ご自由にレイアウトしてください。

おすすめの淹れ方

抽出量：150ml お湯の温度：88℃ 抽出時間：1 分 30 秒

ドリップバッグを手持ちのカップにしっかりセット

少量のお湯を注ぎ 30 秒むらす

お湯を数回に分けて注ぎ バッグを外したら 出来上がり

1

2

3

150ml

88℃

1 分 30 秒

BLEND 6:30

朝起きるのが楽しくなる、香り豊かなブレンド

BLEND 9:00

毎朝飲んでも飽きのこない、バランスのとれたブレンド

BLEND 12:30

ランチ後にすっきり飲める、華やかでカフェイン多めのブレンド

BLEND 15:00

あまいものやミルクとよく合う、ビターでコクのあるブレンド

BLEND 22:00

寝る前に体を温める、カフェインレスブレンド